

**ER-spantanghouder Vorm AD, SK 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300505 16
GTIN	4062406108694
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met Balluff-chip-boring.

**HOLEX –**

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 10 mm

Buiten-Ø D: 28 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 16

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 16

**Technische beschrijving**

Reservemoer HOLEX nr. 309580	16
------------------------------	----

Spanbereik	0,5 - 10 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	16
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	SK 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309404 8
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 16	309745 16
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309370 2
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309371 3
	309445 4,5

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm

ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting

309014

ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm

309372 8

ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm

308920 7

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm

309403 9

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm

308906 8

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2 mm

309445 2

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm

309445 3,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm

308920 1

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm

309240

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm

309370 6

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm

309404 6

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm

309425 6

ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm

308901 9

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm

308906 4

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm

309445 5

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M

308670 40M

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm

309403 2,8

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spanmoer High Speed Voor ER 16	309610 16
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309370 7
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting en spuitnippels	309165
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309445 4
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5

ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 16	309612 16
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309403 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309372 6
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309370 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309402 6
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantangenset HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 1 mm	309370 1
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spanmoer Voor ER 16	309580 16
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 16	309617 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309404 4,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309012
ER-spantangenset HP met afdichting (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting	309164
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5