

**ER-spantanghouder Vorm AD, SK 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300505 25
GTIN	4062406108700
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

HOLEX –

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min⁻¹, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 1 - 16 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 25

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 25

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
-----------------------	--------

Buiten-Ø D	42 mm
Reservemoer HOLEX nr. 309580	25
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	25
Spanbereik	1 - 16 mm
Span-Ø D ₁	1-16 mm
Opname	SK 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 25	309617 25
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309375 14
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309373 10
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M

ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309373 2
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
ER-spanmoer High Speed Voor ER 25	309610 25
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 13 mm	309373 13
ER-spantangenset HP met afdichting (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308959 5
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spantangenset 7-delig, 4 – 16 mm met afdichting	309022
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308941 3
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm	309447 7
Momentopzetstuk voor ER-minimoer Voor ER-spantanghouder 25	309745 25
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308962 5
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308941 14
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309413 7
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309409 11
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 13 mm	308962 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309375 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308962 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308941 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308946 15

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309374 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309373 5
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309374 10
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309375 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308959 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309373 3
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308960 15
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308962 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308946 8
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309375 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308960 13

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308946 4
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 25	309612 25
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309447 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309373 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308959 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308960 7
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309409 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308946 9
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309411 7

ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308941 13
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309447 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	309374 15
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308962 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309411 12
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308962 9
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm	309240
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309373 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm met afdichting	309244
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309374 11

ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309375 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308959 15
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308946 7
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309375 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309374 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 11 mm	309373 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309411 11
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spanmoer Voor ER 25	309580 25
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 15 mm	308962 15
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309374 7

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309413 6
Aantreibout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308960 16
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309409 10
Aantreibout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spantangenset 15-delig 2–16 mm met afdichting en spuitnippels	309245
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 15 mm	309373 15
Aantreibout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308946 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309374 3
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 16 mm	309373 16
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309374 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308941 11
Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40

ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308960 11
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308946 10
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309374 5
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309374 16
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308941 16
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308946 13
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309374 6
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309413 12
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309447 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309411 10
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 12 mm	309373 12

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en
ruimen Nominale span-Ø d 4 mm

309447 4