

**Reduceerhuls SK / MK voor uitdrijfspie, vorm AD, BT 40, MK binnen: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303082 4
GTIN	4062406109240
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Binnen en buiten geslepen.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap **met MK-schacht**.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806.

Rondloopnauwkeurigheid:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 95 mm

Buiten-Ø D: 48 mm

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	48 mm
Afkoppellengte A-maat	95 mm
Opname	BT 40
Norm	DIN 6383
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

## Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40