



## Reduceerhuls SK / MK voor uitdrijfspie, vorm AD, BT 50, MK binnen: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	303087 2
GTIN	4062406109264
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Binnen en buiten geslepen.

#### Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap **met MK-schacht**.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806.

Rondloopnauwkeurigheid:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten-Ø D: 32 mm

### Technische beschrijving

Buiten-Ø D	32 mm
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Opname	BT 50
Norm	DIN 6383
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Producttype	Opname-adapter

## Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50