

**Reduceerhuls SK / MK voor aantrekdraad, vorm A, BT 40, MK binnen: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303092 3
GTIN	4062406109301
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnen en buiten geslepen.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap **met MK-schacht**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 8 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	40 mm
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Opname	BT 40
Norm	DIN 6383
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308805 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308803 40
Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40	308810 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308780 40
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308804 40