



Reduceerhuls SK / MK voor aantrekdraad, vorm A, BT 40, MK binnen: 2



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 303092 2 |
| GTIN | 4062406109295 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving

Uitvoering:

Binnen en buiten geslepen.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap **met MK-schacht**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 8 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 50 mm

Buiten-Ø D: 32 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|------------|
| Afkoppellengte A-maat | 50 mm |
| Buiten-Ø D | 32 mm |
| Opname | BT 40 |
| Norm | DIN 6383 |
| Opnamenorm | ISO 7388-2 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | A |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 μm |
| Producttype | Opname-adapter |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| Aantrekbout Hurco 60° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308804 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| Aantrekbout Hurco 60° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308803 40 |
| Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308812 40 |
| Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 40 | 308810 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308805 40 |
| Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308780 40 |

