

Garant GRIDLINE

**Zijwand, Lade 24G diep, geschikt voor staanderframehoogte: 2200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	935511 2200
GTIN	4062406108762
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het dichtmaken van de zijkanten, gekante staalplaat, 30 mm breed.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Bij de toepassing van een zijwand is aan de binnenzijde van het staanderframe slechts een plaatstaalbekleding nr. 935040; 935045 of eindprofiel nr. 935442; 935462 nodig.

Om stabiliteitsredenen adviseren wij bij stellingen links en rechts een zijwand te monteren.

**Technische beschrijving**

Geschikt voor staanderframehoogte	2200 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Lade 24G diep

Diepte	710 mm
Producttype	Zijwand