

**Reduceerhuls SK / MK voor aantrekdraad, vorm A, BT 50, MK binnen: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303097 2
GTIN	4062406109424
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnen en buiten geslepen.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap **met MK-schacht**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 8 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten-Ø D: 32 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	BT 50
Norm	DIN 6383
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	A

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 μm
Producttype	Opname-adapter

Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308780 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50