



ER-spantanghouder Vorm AD, SK 50 A = 160, voor ER-spantang-maat: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	300615 40
GTIN	4062406109646
Artikelklasse	32A

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten- en binnenconus geslepen. Met Balluff-chip-boring.

HOLEX –

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min⁻¹, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 3 - 26 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 40

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 40

Technische beschrijving

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	40
Buiten-Ø D	63 mm

Spanbereik	3 - 26 mm
Reservemoer HOLEX nr. 309580	40
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spanmoer High Speed Voor ER 40	309610 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309040 5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 12 mm	309434 12
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8

ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308990 12
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309449 8
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 14 mm	309449 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308992 20
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309419 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
Aantreibout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309419 11
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	309040 21
Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 12 mm	309449 12
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spansleutel voor aantreibouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Momentopzetstuk voor aantreibouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308992 10
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309419 20

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309419 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308990 4
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309419 12
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309040 15
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309040 10
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 40	309612 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308990 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 11 mm	309449 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309419 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309419 10

ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309040 14
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309040 20
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 16 mm	309434 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm	309449 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309040 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309449 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309449 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	308990 26
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309040 19
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309434 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309449 4
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 40	309617 40
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 16 mm	309449 16
ER-spanmoer Voor ER 40	309580 40

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309449 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 14 mm	309434 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12