

Garant GRIDLINE

Zijwand, Lade 20G diep, Geschikt voor staanderframehoogte: 2200mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935510 2200
GTIN	4062406109554
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het dichtmaken van de zijanten, gekante staalplaat, 30 mm breed.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij de toepassing van een zijwand is aan de binnenzijde van het staanderframe slechts een plaatstaalbekleding nr. 935040; 935045 of eindprofiel nr. 935442; 935462 nodig.

Om stabiliteitsredenen adviseren wij bij stellingen links en rechts een zijwand te monteren.

Technische beschrijving

Geschikt voor staanderframehoogte	2200 mm
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	Lade 20G diep

Diepte	610 mm
Producttype	Zijwand