

**ER-spantanghouder Vorm AD, SK 50 A = 100, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300585 25
GTIN	4062406109561
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

**HOLEX –**

Precisiespanmoer HOLEX gebalanceerd (G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>, alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>).

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309449, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 1 - 16 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610: 25

Reservemoer HOLEX nr. 309580: 25

**Technische beschrijving**

Reservemoer HOLEX nr. 309580	25
Buiten-Ø D	42 mm
Spanbereik	1 - 16 mm
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610	25
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Opname	SK 50 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308960 16
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309447 4
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308960 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309447 9
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308959 14
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
	309413 14

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels  
Nominale span-Ø d 14 mm

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308959 10
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 16 mm	308962 16
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309430 10
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309447 10
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308959 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308962 8
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 25	309617 25
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308962 7

ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spanmoer High Speed Voor ER 25	309610 25
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309413 7
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309413 8
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309411 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308941 11
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308959 6

ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308959 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308946 15
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 25	309612 25
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spanmoer Voor ER 25	309580 25
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308960 13
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309430 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308960 12
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309409 7

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308962 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309447 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308941 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308960 5
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309411 10
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308941 3
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308962 4
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 13 mm	308962 13
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308946 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 15 mm	308962 15
	308812 50

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388  
geschikt voor conusmaat 50

ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309409 12
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308960 11
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308946 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309447 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309430 8
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309409 14
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309447 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309411 9
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309409 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309409 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308946 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309411 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308959 4
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308946 12
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309413 10



ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309409 8
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afdicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309409 16