

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, 12×20G, Hoogte behuizing: 400mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927430 400 |
| GTIN | 4062406109714 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Met topblad van ABS-kunststof en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

De behuizing mag alleen met lades nr. 927505 worden uitgerust!

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Technische beschrijving

| | |
|--|----|
| met afrolrand | ja |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 |
| Niet-strepend loopvlak | ja |
| Breedte | 400 mm |
| Hoogte | 600 mm |
| ComfortClose | nee |
| Wiel-Ø | 125 mm |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 |
| Gewicht | 20,9 kg |
| Aantal lades | 0 |
| Maximale belastbaarheid | 600 kg |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 325 mm |
| Aantal deuren | 0 |
| Nuttige hoogte | 325 mm |
| Diepte | 650 mm |
| Uitvoering | verrijdbaar |
| Uitvoering | Naar keuze te configureren |
| Nuttige hoogte voor lades | 325 mm |
| Behuizing boven open | nee |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 12x20G |
| Producttype | Werkplaats rollcontainer |

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21

914227 KO21