

Garant GRIDLINE

lade, 12×20G, Fronthoogte lade: 75mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927500 75
GTIN	4062406109783
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Alle behuizingen 16G.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	50 mm
Gewicht	7,1 kg
Fronthoogte	75 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige breedte in G	12
Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Werkbankbehuizing
Nuttige diepte	500 mm

Nuttige breedte	300 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Lade