

Garant GRIDLINE

lade, 12×20G, Fronthoogte lade: 300mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927500 300 |
| GTIN | 4062406109844 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrustung met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Alle behuizingen 16G.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

| | |
|---|---------|
| Nuttige hoogte | 275 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Fronthoogte | 300 mm |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20 |
| Nuttige breedte in G | 12 |

| | |
|--|---|
| Nuttige diepte in G | 20 |
| Toepassingsgebied | Werkbankbehuizing |
| Nuttige diepte | 500 mm |
| Nuttige breedte | 300 mm |
| met individuele ladeontgrendeling | nee |
| Materiaaldikte | 1 mm |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 12×20G |
| Producttype | Lade |