

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, 12×20G, Hoogte behuizing: 500mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927430 500
GTIN	4062406109738
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G verrijdbaar, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Met topblad van ABS-kunststof en tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

De behuizing mag alleen met lades nr. 927505 worden uitgerust!

Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr. 920301 – 920316 schuiven.

Technische beschrijving

Wiel-Ø	125 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Niet-strepend loopvlak	ja
Breedte	400 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Ladenbehuizing nuttige hoogte	425 mm
ComfortClose	nee
Aantal deuren	0
Gewicht	22,8 kg
Hoogte	700 mm
Aantal lades met afrolrand	0
Diepte	650 mm
Nuttige hoogte	425 mm
Uitvoering	verrijdbaar
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Behuizing boven open	nee
Aantal uittrekbare legborden	0
Nuttige hoogte voor lades	425 mm
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkplaats rollcontainer

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21

914227 KO21