

Garant GRIDLINE

**lade, 12×20G, Fronthoogte lade: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927500 150
GTIN	4062406109813
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

**T.b.v.:**

Alle behuizingen 16G.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Gewicht	8,3 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	125 mm
Fronthoogte	150 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	12×20
Nuttige diepte in G	20
Nuttige breedte in G	12
Toepassingsgebied	Werkbankbehuizing

Nuttige breedte	300 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Lade