

Garant GRIDLINE

Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 12x20G, Fronthoogte lade: 50mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927505 50
GTIN	4062406109851
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met stabiele staalconstructie, met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens resp. vrijrijdbare werkbanken en behuizingen.

T.b.v.:

Alle behuizingen 16G.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Fronthoogte	50 mm
Nuttige hoogte	25 mm
Gewicht	6,8 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	12x20
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige breedte in G	12

Nuttige diepte in G	20
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	300 mm
Nuttige diepte	500 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	12×20G
Producttype	Lade

Accessoires

Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige
breedte in G 12

951020 12