

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met lades, 20x20G, Hoogte / aantal lades: 200/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 125

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Gewicht	19,1 kg
Diepte	650 mm
Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Ladefronthoogte	125 mm
Nuttige hoogte voor lades	125 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Aantal lades	1

Lades nuttige breedte in G	20
Nuttige breedte	550 mm
Breedte	600 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Nuttige hoogte	125 mm
Hoogte	200 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
Schroevenset voor GridLine werkbanken Type 1	927093 1
Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades Hoogte 200 mm	927720 200
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10