

Garant
ER-spantanghouder Mini / slank Vorm ADB, SK 50 A = 100, voor ER-spantangmaat: 11

Bestelgegevens

Bestelnummer	300667 11
GTIN	4062406109455
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Spanmoer uitgebalanceerd **voor HSC**. ER11-doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutel nr. 309740.

Technische beschrijving

Spanbereik	0,5 - 7 mm
Geschikte spansleutel nr. 309740	11
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	16 mm
Nuttige lengte L _N	66 mm
Span-Ø D ₁	1-7 mm
Opname	SK 50 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308918 4
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308918 6
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308881 2
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308881 3
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308881 6
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308881 1

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308918 5
Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spantangenset 13-delig 1–7 mm	309010
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308882 6

ER-spantang voor tap Nominale span-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spantangenset 7-delig 1–7 mm	309155
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308882 3