

**SK-insteekschacht, SK / boorhouderconus: 40/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342887 40/16
GTIN	4062406109387
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

precisie-uitvoering met steile-conusschacht en aantrekdraad.

Conus volgens DIN 69871 A, deel 1 met meeneemgroef en schroefdraad voor aantrekbout.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines en boorwerkzaamheden met conus. Met binnenaantrekdraad M16 **en centreerring** voor **automatische spanning** (bijv. Maho, Deckel, Mikron enz. ook geschikt voor alle standaardmachines **met handspanning**).

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

Conusmaat	40
Conus-Ø D	15,733 mm
Boorhouderconus DIN 238	B 16
Kleurcode voor bijpassende schacht	SK 40
Binnenaantrekdraad	M16

Producttype

Boorhouderopname