

**SK-insteekschacht, SK / boorhouderconus: 50/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen. Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

precisie-uitvoering met steile-conusschacht en aantrekdraad.

Conus volgens DIN 69871 A, deel 1 met meeneemgroef en schroefdraad voor aantrekbout.

Toepassing:

Voor de opname van boorhouders op freesmachines en boorwerkzaamheden met conus.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technische beschrijving

Conusmaat	50
Boorhouderconus DIN 238	B 16
Kleurcode voor bijpassende schacht	SK 50
Binnenaantrekdraad	M24
Conus-Ø D	15,733 mm
Producttype	Boorhouderopname

