

Garant**ER-spantanghouder Mini / slank Vorm ADB, SK 50 A = 160, voor ER-spantangmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300669 11
GTIN	4062406109486
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Spanmoer uitgebalanceerd **voor HSC**. ER11-doorgang opgeboord. Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

Inclusief High-Speed ER-mini-moer nr. 309650.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutel nr. 309740.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 0,5 - 7 mm

Buiten-Ø D: 16 mm

Geschikte spansleutel nr. 309740: 11

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	16 mm
Spanbereik	0,5 - 7 mm
Geschikte spansleutel nr. 309740	11
Nuttige lengte L _N	126 mm
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308918 6
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308881 4
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308918 3
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308881 3
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 4,5 mm	308881 4,5

ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308881 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308918 7
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308881 7
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308918 5
Momentsleutel met omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 200 Nm	656050 200
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308918 2
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308881 6
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50