

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G met lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 800/7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927600 800/7
GTIN	4062406110123
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttige hoogte	700 mm
Diepte	650 mm
Ladefronthoogte	75 mm

Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Breedte	600 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Gewicht	109 kg
Aantal lades	7
Hoogte	800 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal deuren	0
Nuttige breedte	550 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades Hoogte 800 mm	927720 800
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10