

**SK-insteekschacht, SK / boorhouderconus: 40/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	342886 40/16
GTIN	4062406109370
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel gehard en met nauwkeurige stijging geslepen.** Hoge rondloopnauwkeurigheid op lange duur, aangezien in het geharde oppervlak geen spanen worden ingedrukt en lichte slagen geen kerven veroorzaken.

Precisie-uitvoering met steile-conusschacht en aantrekdraad.

**Toepassing:**

Voor de opname van boorhouders op freesmachines en boorwerkzaamheden met conus. Met binnenaantrekdraad M16 **en centreerring** voor **automatische spanning** (bijv. Maho, Deckel, Mikron enz. ook geschikt voor alle standaardmachines **met handspanning**).

**Norm:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Technische beschrijving**

Conus-Ø D	15,733 mm
Boorhouderconus DIN 238	B 16
Conusmaat	40
Binnenaantrekdraad	M16
Kleurcode voor bijpassende schacht	SK 40
Producttype	Boorhouderopname

