

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G met lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 800/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Breedte	600 mm
Aantal lades	6
Gewicht	77 kg
Nuttige hoogte	700 mm

Lades nuttige diepte in G	20
Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	50 mm
Ladefronthoogte	200 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Nuttige breedte	550 mm
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte voor lades	700 mm
Hoogte	800 mm
Diepte	650 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
------------------------------	------------

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 50 mm	927800 50
Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades Hoogte 800 mm	927720 800
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10