

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 900/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927610 900/2
GTIN	4062406110277
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75

Deurhoogte mm: 625

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte in G	20
----------------------------	----

Deurhoogte	625 mm
Nuttige hoogte voor lades	150 mm
Nuttige hoogte deur	625 mm
Aantal lades	2
Breedte	600 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige breedte	500 mm
Hoogte	900 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Aantal deuren	1
Diepte	650 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	52 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Deuraanslag	rechts
Nuttige breedte	550 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 75 mm

927800 75

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Behuizing 24G met deur met aanslag rechts, naar keuze in te delen met lades Hoogte / deurhoogte 900/625 mm	927725 900/625
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10