

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 300/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927600 300/2
GTIN	4062406215828
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 150

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

Lades nuttige breedte in G	20
Aantal lades	2
Nuttige hoogte voor lades	225 mm
Nuttige hoogte	225 mm
Breedte	600 mm
Nuttige breedte	550 mm
Diepte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20

Lades nuttige breedte	500 mm
Ladefronthoogte	150 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Gewicht	30 kg
Hoogte	300 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal deuren	0
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Schroevenset voor GridLine werkbanken Type 1	927093 1
Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades Hoogte 300 mm	927720 300
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10