

Garant GRIDLINE

Centrale vergrendeling voor standaardhoogtes, Type: 1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935595 1
GTIN	4062406110253
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Bestaande uit plaat met **stiftcilinderslot** met 2 sleutels en sluitstang compleet voor legborden nr. 935110 – 935121 bij vakdiepte 20G, compleet voor legborden nr. 935130 – 935161 bij vakdiepte 24G.

Opmerking:

- **Bij de toepassing van lades/uittrekbare legborden is een centrale vergrendeling nodig omdat deze als uittrekbeveiliging fungeert.**
- **De centrale vergrendeling kan niet achteraf worden ingebouwd.**
- **Bij bestelling s.v.p. een schets van de gewenste indeling van de stelling bijvoegen.**
- **Maximale sluitstanghoogte 1900 mm.**

Technische beschrijving

Speciale hoogte voor centrale vergrendeling	ja
Levering stiftcilinderslot met 2 sleutels, sluitstang compleet	ja
Bijzonderheid	achteraf inbouwen niet mogelijk
Toepassingsgebied	Ladenstelling

Materiaaldikte	1,2 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Centrale vergrendeling

Accessoires

Slotplaat voor ladenbehuizingen groep 94 zonder cilinderhuis	914236
--	--------