

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag / lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 900/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

**Technische beschrijving**

Deurhoogte	525 mm
------------	--------

Hoogte	900 mm
Deuraanslag	rechts
Nuttige hoogte deur	525 mm
Lades nuttige diepte in G	20
Breedte	600 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Nuttige hoogte voor lades	250 mm
Gewicht	61 kg
Diepte	650 mm
Aantal deuren	1
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige breedte in G	20
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Aantal lades	3
Nuttige breedte	550 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20×20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Behuizing 24G met deur met aanslag rechts, naar keuze in te delen met lades Hoogte / deurhoogte 900/525 mm	927725 900/525
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10