

Garant GRIDLINE

**Behuizing 24G met lades, 20×20G, Hoogte / aantal lades: 900/6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

**Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Lades nuttige breedte	500 mm
Gewicht	81 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Ladefronthoogte	75 mm
Ladefronthoogte	150 mm

Ladefronthoogte	125 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	100 mm
Ladefronthoogte	250 mm
Nuttige hoogte	800 mm
Breedte	600 mm
Nuttige breedte	550 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal deuren	0
Lades nuttige diepte in G	20
Aantal lades	6
Diepte	650 mm
Hoogte	900 mm
Nuttige hoogte voor lades	800 mm
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

## Accessoires

lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
------------------------------	------------

lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
lade Fronthoogte lade 125 mm	927800 125
lade Fronthoogte lade 250 mm	927800 250
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
Behuizing 24G naar keuze in te delen met lades Hoogte 900 mm	927720 900
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10