

Garant GRIDLINE

Centrale vergrendeling voor standaardhoogtes, Type: 1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	935590 1
GTIN	4062406110239
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Bestaande uit plaat met **stiftcilinderslot** met 2 sleutels en sluitstang compleet voor legborden nr. 935110 – 935121 bij vakdiepte 20G, compleet voor legborden nr. 935130 – 935161 bij vakdiepte 24G.

Voor de volgende **standaardhoogtes:**

700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm.

Resp. voor de volgende **nuttige standaardhoogtes:**

600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1400 mm.

Opmerking:

- **Bij de toepassing van lades/uittrekbare legborden is een centrale vergrendeling nodig omdat deze als uittrekbeveiliging fungeert.**
- **De centrale vergrendeling kan niet achteraf worden ingebouwd.**
- **Bij bestelling s.v.p. een schets van de gewenste indeling van de stelling bijvoegen.**
- **Maximale sluitstanghoogte 1900 mm.**

Technische beschrijving

Bijzonderheid	achteraf inbouwen niet mogelijk
---------------	---------------------------------

Levering stiftcilinderslot met 2 sleutels, sluitstang compleet	ja
Nuttige standaardhoogte voor centrale vergrendeling 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525 mm	ja
Toepassingsgebied	Ladenstelling
Materiaaldikte	1,2 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Centrale vergrendeling

Accessoires

Slotplaat voor ladenbehuizingen groep 94 zonder cilinderhuis	914236
--	--------