

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag, Hoogte / aantal lades: 600**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927615 600
GTIN	4062406110291
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 525

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Nuttige breedte	550 mm
Nuttige hoogte deur	525 mm

Diepte	650 mm
Deuraanslag	rechts
Aantal deuren	1
Aantal lades	0
Hoogte	600 mm
Gewicht	26 kg
Breedte	600 mm
Nuttige hoogte	525 mm
Deurhoogte	525 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Legbord vast, verzinkt Type 1	927815 1
Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12
Legbord uittrekbaar Type 1	927810 1
Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12