

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag, Hoogte / aantal lades: 800**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927615 800 |
| GTIN | 4062406110314 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 700

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|--------|
| Nuttige hoogte deur | 700 mm |
| Aantal deuren | 1 |

| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nuttige hoogte | 700 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Gewicht | 31 kg |
| Deuraanslag | rechts |
| Diepte | 650 mm |
| Hoogte | 800 mm |
| Deurhoogte | 700 mm |
| Aantal lades | 0 |
| Nuttige breedte | 550 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Deuropeningshoek | 180 graden |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Werkbankbehuizing |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------------|-------------|
| Schuifgreep voor GridLine Type KO12 | 914226 KO12 |
| Legbord vast, verzinkt Type 1 | 927815 1 |
| Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12 | 927094 12 |
| Legbord uittrekbaar Type 1 | 927810 1 |