

Garant GRIDLINE

Behuizing 24G met deur met rechtse aanslag, Hoogte / aantal lades: 900**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927615 900
GTIN	4062406110321
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen. **Aluminium greeplijst** met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Deurhoogte mm: 800

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Deuraanslag	rechts
Diepte	650 mm

Nuttige hoogte	800 mm
Breedte	600 mm
Gewicht	34 kg
Hoogte	900 mm
Aantal deuren	1
Deurhoogte	800 mm
Nuttige hoogte deur	800 mm
Aantal lades	0
Nuttige breedte	550 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Inhanghaak voor legbord werkbanken Type 12	927094 12
Legbord uittrekbaar Type 1	927810 1
Legbord vast, verzinkt Type 1	927815 1