

**OZ-spantanghouder, SK 40, Spanbereik: 2-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Kogelgelagerde dopmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in OZ-spantangen volgens ISO 10897.

Accessoires:

OZ-spantangen nr. 309540 – 309560, set nr. 309562 (type 462 E) voor gr. 2 – 25, haaksleutel nr. 628400.

Technische beschrijving

Reserve-spanmoer nr. 309670	2 - 25
Buiten-Ø D	60 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	58/62
Schroefdraad M	M16
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Totale lengte L	163 mm
Span-Ø D ₁	1-16 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	DIN 2080

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Producttype	Spantanghouder