

**Weldonhouder, SK 40, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302425 12
GTIN	4062406110079
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	42 mm
Schroefdraad M	M16
Totale lengte L	143 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Opname	SK 40
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm

309900 12