

**ER-spantanghouder, SK 40, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302485 40
GTIN	4062406110628
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-/ESX-spantangen volgens ISO 15488-B.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308981 – 309040, ER-sets nr. 309024 – 309320, ER-spansleutels nr. 309680 – 309740.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 3 \mu\text{m}$

Spanbereik: 4 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat: 80 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Schroefdraad M: M16

Reserve-ER-spanmoer: 40

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	63 mm
Schroefdraad M	M16
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Reserve-ER-spanmoer	40
Spanbereik	4 - 26 mm
Opname	SK 40

Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Producttype	Spantanghouder