

**Weldonhouder, SK 50, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302435 20
GTIN	4062406110550
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Schroefdraad M	M24
Reservespanschroef nr. 309900	20
Totale lengte L	190 mm
Buiten-Ø D	52 mm
Opname	SK 50
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 20 mm

309900 20