

**Weldonhouder, SK 40, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302425 16
GTIN	4062406110086
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Totale lengte L	156 mm
Schroefdraad M	M16
Buiten-Ø D	48 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Opname	SK 40
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm

309900 16