

**ER-spantanghouder, SK 40, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302485 25
GTIN	4062406110604
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-/ESX-spantangen volgens ISO 15488-B.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308981 – 309040, ER-sets nr. 309024 – 309320, ER-spansleutels nr. 309680 – 309740.

Rondloopnauwkeurigheid:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Spanbereik: 1 - 16 mm

Afkoppellengte A-maat: 50 mm

Buiten-Ø D: 42 mm

Schroefdraad M: M16

Reserve-ER-spanmoer: 25

**Technische beschrijving**

Spanbereik	1 - 16 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Reserve-ER-spanmoer	25
Schroefdraad M	M16
Span-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm

Opname	SK 40
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Producttype	Spantanghouder