

**ER-spantanghouder, SK 40, voor ER-spantang-maat: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302485 32
GTIN	4062406110611
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-/ESX-spantangen volgens ISO 15488-B.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308981 – 309040, ER-sets nr. 309024 – 309320, ER-spansleutels nr. 309680 – 309740.

Rondloopnauwkeurigheid:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Spanbereik: 2 - 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 60 mm

Buiten-Ø D: 50 mm

Schroefdraad M: M16

Reserve-ER-spanmoer: 32

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Spanbereik	2 - 20 mm
Reserve-ER-spanmoer	32
Schroefdraad M	M16
Span-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm

Opname	SK 40
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Producttype	Spantanghouder