

**Weldonhouder, SK 50, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302435 8
GTIN	4062406110512
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	63 mm
Totale lengte L	190 mm
Schroefdraad M	M24
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Reservespanschroef nr. 309900	8
Buiten-Ø D	28 mm
Opname	SK 50
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 8 mm

309900 8