

**Weldonhouder, SK 40, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302425 20
GTIN	4062406110093
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Technische beschrijving

Totale lengte L	156 mm
Schroefdraad M	M16
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Reservespanschroef nr. 309900	20
Span-Ø D ₁	20 mm
Buiten-Ø D	52 mm
Opname	SK 40
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 20 mm

309900 20