

**Garant****Krimhouder 3°, BT 40 A = 90, Span-Ø D1: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303443 3
GTIN	4062406110635
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Alle schachten speciaal bewerkt.
- Extra slanke vorm (3°-contour).

**Toepassing:**

- Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
- Waar gereduceerde storende contouren vereist zijn.
- Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimphouderverlengstukken nr. 302410, maat 12/3 en 12/4, krimpapparaten nr. 354210 – 304450, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Opmerking:**

Geen lengteverstelling mogelijk!

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Buiten-Ø D	14 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	9 mm
Opname	BT 40 A = 90
Opnamenorm	JIS B6339

Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40