


**Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-Ø d1: 32mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 302505 32     |
| GTIN          | 4062406111052 |
| Artikelklasse | 32A           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

**Toepassing:**

**Met passpie** – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

**Met meeneemring** – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

**Levering:**

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring | 24 mm  |
| Freesdoornlengte L <sub>4</sub>                 | 38 mm  |
| Afkoppellengte A-maat                           | 52 mm  |
| Schroefdraad M                                  | M16    |
| Totale lengte L                                 | 169 mm |
| Reserve-meeneemring nr. 309870                  | 32     |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840           | 32     |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861      | 32     |

## Gegevensblad

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Span-Ø D <sub>1</sub>  | 32 mm             |
| Opname                 | SK 40 A = 52      |
| Norm                   | DIN 6358          |
| Opnamenorm             | DIN 2080          |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm            |
| Producttype            | Freesopsteekdoorn |