



Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-Ø d1: 22mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302505 22 |
| GTIN | 4062406111007 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving

Uitvoering:

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------|
| Freesdoornlengte L ₄ | 31 mm |
| Schroefdraad M | M16 |
| Reserve-meeneemring nr. 309870 | 22 |
| Totale lengte L | 164 mm |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 |
| Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring | 19 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 52 mm |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Span-Ø D ₁ | 22 mm |
| Opname | SK 40 A = 52 |
| Norm | DIN 6358 |
| Opnamenorm | DIN 2080 |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm |
| Producttype | Freesopsteekdoorn |