

**Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302505 40
GTIN	4062406111076
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	52 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	40
Totale lengte L	172 mm
Schroefdraad M	M16
Freesdoornlengte L ₄	41 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40

Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn