

**Combi-freesopsteekdoorn, SK 40 A = 52, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302505 27
GTIN	4062406111038
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Met passpie – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

Met meeneemring – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M16
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	21 mm
Totale lengte L	166 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Reserve-meeneemring nr. 309870	27
Afkoppellengte A-maat	52 mm
Freesdoornlengte L ₄	33 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27

Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn