

**Combi-freesopsteekdoorn, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302515 32
GTIN	4062406111113
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Binnendraad voor handspanning.

**Toepassing:**

**Met passpie** – voor frees **met langsgroef**, bijv. DIN 841.

**Met meeneemring** – voor frees met **dwarsgroef**, DIN 1880.

**Levering:**

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M24
Totale lengte L	206 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring	24 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	38 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	32
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32

Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Producttype	Freesopsteekdoorn