

Garant GRIDLINE

Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades, 12×20G, Hoogte: 600mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	927412 600
GTIN	4062406111236
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Technische beschrijving

Gewicht	15 kg
Nuttige breedte	350 mm
Nuttige hoogte	525 mm
Aantal lades	0
Diepte	650 mm

Hoogte	600 mm
Breedte	400 mm
Aantal deuren	0
Nuttige hoogte voor lades	525 mm
Uitvoering	Naar keuze te configureren
Aantal uittrekbare legborden	0
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	12x20G
Producttype	Werkbankbehuizing

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------